

■ Zum Ausdrehen von Backen auf dem Spannfutter


ADS, Id.-Nr. 082689

**Lieferumfang:**

- Verpackungsbox
- Ausdrehvorrichtung 36 Stück
- Einlegehilfe



**Anwendungsbeispiele**



## Die Vorteile der SMW-AUTOBLOK Ausdrehscheiben für Backen:

- Komplettes Set zum Ausdrehen aller Durchmesser von 20 bis 150 mm.
- Set bestehend aus 36 Ringen Ø 20 - 50 mm jeweils um 2 mm steigend. Ab Ø 50 - 150 mm jeweils um 5 mm steigend.
- Scheiben auf Lochplatte übersichtlich angeordnet.
- Scheiben ab Ø 105 mm haben 3 Gewindebohrungen für die Aufnahme von Schrauben zum Überdrehen der Backen bei Innenspannung.
- Stabile Ausführung, Scheibendicke 10 mm, vergütetes Material.
- Steckbolzengriff zum sicheren Einlegen der kleinen Scheiben ohne Verletzungsgefahr.

## TIPP:

Höchste Spannwiederholgenauigkeit erreichen Sie, wenn Sie folgende Punkte beachten:

- Schrauben der Aufsatzbacken immer mit Drehmomentschlüssel korrekt anziehen.
- Ausdrehscheibe möglichst nahe an der Spannstelle positionieren.
- Aufsatzbacke immer unter Bearbeitungsdruck ausdrehen.


- Mit 2 verschiedenen Spitzverzahnungen zum Reinigen und Abrichten von Spannbacken
- Mit Spitzverzahnung Zoll / metrisch

## Reinigungsplatte RPS




- Reinigungs- und Abrichtplatte, gehärtet, Spitzverzahnungen präzisionsgeschliffen, abgestimmt auf die Spitzverzahnungen der Backen.
- Zwei verschiedene Spitzverzahnungen auf Ober- und Unterseite, Platte einfach wenden!
- Schnelles Reinigen der Spitzverzahnungen. Im diagonalen Schmutzkanal (Querrille) lagert sich der Schmutz ab
- Egalisieren von leichten Beschädigungen und Schlagstellen unter Verwendung von Schleifpaste.


### Reinigen / egalisieren der Verzahnung




Schleifpaste (Korn 320) am äußeren Rand auftragen



Spannbacken über der Schleifpaste aufsetzen und unter leichtem Druck hin und her bewegen



Verschmutzte / beschädigte Verzahnung



Verzahnung nach Reinigung / Egalisieren

SMW-AUTOBLOK Typ	Id.-Nr.	Spitzverzahnung		kg
		Oberseite	Unterseite	
RPS-D	081912	1/16" x 90°	3/32" x 90°	7.8
RPS-M	081914	1.5 x 60°	3 x 60°	7.8
RPS-MD	081913	1.5 x 60°	1/16" x 90°	7.8

**Lieferumfang:**

- Reinigungsplatte
- 1 Tube Schleifpaste
- Holzkasten

**Ersatztube Schleifpaste:**

Id.-Nr. 037133